

**Garant****Kopírovací fréza krátká, válcová stopka, Ø D: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212601 10
GTIN	4045197712622
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně:  $\pm 0,015$  mm

**Použití:**

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

**Upozornění:**

Vypočítat počet otáček podle užitečného  $\varnothing D_w$ . Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	92 mm
Délka vyložení $L_1$	32 mm
Ø $d_1$	8 mm
Ø stopky $D_s$ h6	12 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínací šroub	219871
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2