

**HOLEX****Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 100 krátký, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306677 32
GTIN	4045197712332
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip Balluff/Rfid.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

**S otvorem pro přívod chlazení.****Použití:**

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Ø trnu d <sub>1</sub>	32 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Délka vyložení rozměr A	50 mm

Vnější Ø D	78 mm
Upnutí	HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32