

**HOLEX****Upínací trn pro frézovací hlavy s čelní chladicí tryskou, HSK-A 63 krátký, Ø trnu d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306537 40
GTIN	4045197712295
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

S čelní chladicí tryskou.

**Použití:**

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

**Technický popis**

Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	27 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Ø trnu d <sub>1</sub>	40 mm

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější Ø D	88 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40