

Garant**Kopírovací fréza, se závitem, Ø D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212620 16
GTIN	4045197712905
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Délka l	28 mm
Upínací závit M	M8
$\varnothing D_2$	13,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
\varnothing břitu D_c	16 mm

Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Upínací šroub	219873