

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 52/5
GTIN	4960664719617
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ u LD geometrie	3,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Ø břitu D_c	52 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Ø D_3	35 mm

Velikost vyměnitelných destiček	10
Upínací otvor \varnothing	22 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	87 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	34,4 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,6 stupeň
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229718
---------------	--------