

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 66/4
GTIN	4960664719624
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

**Použití:**

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	66 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Ø $D_3$	42 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	5 mm
Upínací otvor $\emptyset$	22 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\emptyset D_{\min}$	108 mm
Vrtací kruhové frézování $\emptyset D_{\max}$	130 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	41 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,5 stupeň
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229719
---------------	--------