



Značkovač L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	358752
GTIN	4020772550226
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Hliníkový plášť se stopkou Weldon. Plynulé nastavování předepínací síly. Hloubka kroku 0,1 – 0,3 mm.

Výhoda:

Zhutnění povrchu, nedochází tak k zeslabení nebo poškození materiálu. Rychlost značení odpovídá maximálnímu posuvu. Vysoká odolnost vůči opotřebení, díky tomu dlouhá životnost speciální jehly. Vhodné pro značení kulatých povrchů. Lze použít na soustruhu. Vysoká procesní spolehlivost. **Rychlá výměna jehly** díky jednoduchému vytažení. Nerovnosti obrobku do 7 mm (podle provedení) jsou kompenzovány.

Použití:

Pro značení nejrůznějších materiálů, jako je hliník, titan, ocel, bronz, měď, mosaz, plasty atd. S menší jehlou je možné popisovat plochy s tvrdostí do 57 HRC.

Upozornění:

Značkovací jehlu č. 358755; 358756 **je nutno samostatně** objednat.

Technický popis

Ø D	42 mm
L ₁	119 mm
L	108 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D ₁	3 mm
Typ	1560ML

Druh produktu

Popisovací nástroj