

HOLEX**Magnetický měřicí stativ s jemným nastavením na sloupku, Typ: 120SF****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Standardní upínač úchylkoměrů pro upínací stopku $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 8$ mm a upínací hranol, jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

Technický popis

Délka kloubového ramena L_2	51 mm
Délka kloubového ramena L_1	56 mm
Přidrzná síla	320 N
Šířka magnetické nohy	30 mm
Maximální zatížení	2,7 kg
Vyložení	178 mm

Výška magnetické nohy	36 mm
Délka magnetické nohy	36 mm
Připojovací závit dole	M5
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Uchytení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 120	442114 120
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pro stativ Typ S	442140 S
3D kloubové rameno Typ 120	442110 120
Podstavec pro stativ Typ S	442120 S
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ S	442125 S
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchytení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Uchytení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchytení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchytení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2