


**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 120404 HB7020 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 400 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7020

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení