

Garant**KNUX 160405R, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251030 HB7020 |
| GTIN | 4045197711144 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hlavní způsob použití | P |
| Lamač třísek | SM |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| Lamač třísek | 2,2 mm |
| Posuv f | 0,2 - 0,5 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,5 mm |
| Typ | HB7020 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 350 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | KNUX 160405R |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

