


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7020 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7020

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení