

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení