

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250660 HB7020
----------------	---------------

GTIN	4045197711014
------	---------------

Třída artiklu	21G
---------------	-----

## Popis

DNMG 150608 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 400 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení