

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160408 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení