

**Garant****Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M1,6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132180 M1,6
GTIN	4062406080709
Třída artiklu	111

**Popis****Provedení:**

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro **procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin** stejně jako **v duplexních materiálech**.

- **Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.**
- **Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.**
- **Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,35 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,25 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	2
Druh závitu	M
Celková délka L	40 mm
Ø otvoru pod závit	1,25 mm
Závit Ø	1,6 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Stoupání závitu	0,35 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Hloubka závitu	4,8 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E PM
Stopka 4hran □	2,1 mm
Počet břitů Z	2
Rozměr závitu	M1,6
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Řada	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	28 m/min	N
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	23 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	23 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		