

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení