



Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™“, Maximální utahovací moment: 25 Nm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	654470 25
GTIN	5060207562607
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- **Kompaktní, dobře ovladatelný zkušební přístroj.**
- **Upevnění šrouby na rovné povrchy (stůl, stěna etc.).**
- **Měrné jednotky: N·m.**

Velký, dobře čitelný LED displej.

Výhoda:

- **Nejsnadnější obsluha (minimální možnost chyb).**
- **Mohou používat i osoby, které se nepovažují za „odborníky na kalibraci.“**
- **Pouze jediné tlačítko k nulování displeje.**

Použití:

Nastavení a kalibrace vypínatelných momentových klíčů.

Přesnost:

±1%

Rozsah dodávky:

Ve stabilním plastovém kufříku.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Přesnost měření utahovací moment: ±1 %

Rozsah měření: 1 - 25 N·m

Zobrazovací přístroj šířka: 175 mm
Zobrazovací přístroj výška: 64 mm
Zobrazovací přístroj hloubka: 72 mm
Hmotnost: 2,6 kg
4hranný adaptér: 1/4 palec

Technický popis

Maximální utahovací moment	25 N·m
Zobrazovací přístroj výška	64 mm
Hmotnost	2,6 kg
Upínací 6hran	1/4 palec
4hranný adaptér	1/4 palec
4hranný adaptér	3/8 palec
Zobrazovací přístroj hloubka	72 mm
Rozsah měření	1 - 25 N·m
Zobrazovací přístroj šířka	175 mm
Přesnost měření utahovací moment	±1 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4

Služby

Kalibrování Momentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 400/2 Nm	018860 400/2
Popisování laserem Typ	018940