

**Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 300kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085990 300
GTIN	2050001780126
Třída artiklu	08P

**Popis****Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

**Použití:**

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

**Technický popis**

Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	4 mm
Rozměr D	99 mm
Rozměr C	100 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	4 mm
Maximální délka plošný	2500 mm

Rozměr B	214 mm
Rozměr A	152 mm
Rozměr F	231 mm
Rozměr E	81 mm
Maximální nosnost kulatá	150 kg
Hmotnost	10 kg
Maximální Ø kulatý	200 mm
Rozměr G	40 mm
Maximální nosnost plošná	300 kg
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen