

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Posuv $f$	0,08 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení