

**Garant****Rovinná fréza 45° levotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Třída artiklu	210

**Popis****Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Upínací otvor Ø	32 mm
Maximální vnější Ø $D_{max}$	113 mm
Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7