

Garant**Rovinná fréza 45° levotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	63 mm
Ø břítu D_c	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Upínací otvor Ø	22 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7