

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 1,5×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232240 25
GTIN	4045197717757
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.
S vnitřním chlazením.

Přímé drážky.**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Užitná délka L_1 : 52,5 mm

\varnothing stopky D_s : 32 mm

Délka stopky L_s : 60 mm

Upínací šrouby: 232990 TX15

Technický popis

Užitná délka L_1	52,5 mm
\varnothing stopky D_s	32 mm
Upínací šrouby	232990 TX15
Rozsah $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Délka stopky L_s	60 mm
Počet břitů Z	2

Provedení	1,5xD
Stopka	ISO 9766
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600