

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232256 48
GTIN	4045197717832
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením. **Přímé drážky.**

**Upozornění:**

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10 % a hodnoty  $v_c$  o 30 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Užitná délka  $L_1$ : 576 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 40 mm

Délka stopky  $L_s$ : 70 mm

Upínací šrouby: 232990 TX20

**Technický popis**

Rozsah $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Užitná délka $L_1$	576 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	40 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Délka stopky $L_s$	70 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20	232990 TX20
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600