

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 12×D, Typ: 36****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232270 36 |
| GTIN | 4045197717948 |
| Třída artiklu | 22G |

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10. **Přímé drážky.**

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530.**

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty v_c o 30 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Užitná délka L_1 : 432 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Upínací šrouby | 232990 TX20 |
| Rozsah $\varnothing D_c$ | 36 - 47 mm |
| Užitná délka L_1 | 432 mm |
| Morse kužel MK velikost | 4 |
| Počet břitů Z | 2 |
| Provedení | 12×D |
| Stopka | Morse kužel |
| Vnitřní chlazení | ne |

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX20

674248 TX20

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20

232990 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600