

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,5 mm
Lamač třísek	2,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

