



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hliníková pracovní podesta s ocelovým roštěm, Počet stupňů včetně platformy: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966149 4
GTIN	4031405510203
Třída artiklu	98G

Popis

Provedení:

Stabilní, svařovaná trubková konstrukce, stupně z neklouzavého ocelového mřížového roštu. Konce nosníků s neklouzavými plastovými patkami. Pojízdný díky 2 zvedacím kladkám. Horní plocha ke stání 550 × 300 mm.

Technický popis

Hloubka půdorysné plochy	1,21 m
Výška plošiny bez zábradlí	0,8 m
Kolečka	ano
Hmotnost	16 kg
Provedení stupátka	stupeň
Materiál	svařovaná trubková konstrukce, stupně z protiskluzového ocelového roštu

Pracovní výška cca	2,8 m
Hloubka platformy	300 mm
Pochůznost	jednostranný
Šířka půdorysné plochy	0,78 m
Počet stupňů včetně platformy	4
Šířka platformy	550 mm
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta