

Garant**TCMT 110208, Typ: HB725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110208 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Lamač třísek	UM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Druh	HB725

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110208
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení