

Garant**TC.T 110202, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260980 HB7020 |
| GTIN | 4045197711106 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

TC.T 110202 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití | P |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 350 m/min |
| Lamač třísek | SM |
| Druh | HB7020 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | TCMT 110202 |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |