

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení