

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250764 HB725
GTIN	4045197713384
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150612 HB725 Druh: HB725  
Lamač třísek: UM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	UNI
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	UM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení