

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 PR1225
GTIN	4960664713547
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Lamač třísek	MFP-SK
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Vedlejší použití	P
Hloubka řezu a_p	0,05 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	PR1225
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení