

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7020**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení