

**Garant****Rovinná fréza 45° levotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Třída artiklu	210

**Popis****Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>	75 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	63 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Dělení břitů	ne
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP