

**Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 150kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085990 150
GTIN	2050001780119
Třída artiklu	08P

Popis**Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Technický popis

Rozměr E	50 mm
Rozměr A	93 mm
Maximální nosnost kulatá	65 kg
Rozměr G	26 mm
Rozměr F	162 mm

Rozměr B	155 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	2 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	2 mm
Maximální délka plošný	2500 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměr C	60 mm
Rozměr D	70 mm
Maximální \varnothing kulatý	100 mm
Maximální nosnost plošná	150 kg
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen