

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,08 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení