

**Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 600kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085990 600
GTIN	2050001780133
Třída artiklu	08P

Popis**Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Technický popis

Rozměr E	81 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	6 mm
Rozměr D	99 mm
Rozměr C	120 mm
Maximální nosnost plošná	600 kg

Rozměr B	300 mm
Rozměr G	49 mm
Rozměr F	241 mm
Maximální Ø kulatý	270 mm
Hmotnost	20 kg
Maximální nosnost kulatá	300 kg
Maximální délka plošný	2500 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	6 mm
Rozměr A	246 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen