

**Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 1200kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085990 1200
GTIN	2050001780140
Třída artiklu	08P

**Popis****Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

**Použití:**

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

**Technický popis**

Maximální Ø kulatý	300 mm
Rozměr C	140 mm
Rozměr G	72 mm
Maximální délka plošný	3500 mm
Rozměr B	359 mm

Rozměr A	305 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	10 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	10 mm
Maximální nosnost kulatá	600 kg
Rozměr E	112 mm
Rozměr F	315 mm
Hmotnost	40 kg
Maximální nosnost plošná	1200 kg
Rozměr D	125 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen