

Garant**Rovinná fréza 45° levotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø břitu D_c	80 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Maximální vnější Ø D_{max}	93 mm
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219800