


Garant**WNMG 080412, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Lamač třísek	SG
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení