

Garant**Rovinná fréza TwinCut 45° úzké dělení, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
250/18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213420 250/18
GTIN	4045197716897
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Od Ø 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

Použití:

S oboustrannými 8břítými destičkami (ON.U) nebo 4břítými destičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.
Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.

Technický popis

Upínací otvor Ø	60 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$ pro SN.U destičky	63 mm
Maximální vnější Ø D_{max} pro ON.U destičky	261,8 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka	219897
Maximální vnější $\varnothing D_{\max}$ pro SN.U destičky	265,2 mm
\varnothing břitu D_c	250 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.U
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ON.U
Upínací šroub pro podložku	219899
Celková délka $L_{\text{celk.}}$ pro ON.U destičky	61,3 mm
Počet břitů Z	18
Řada	TwinCut
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Podložka	219897
Upínací šroub	219899
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219898