

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232256 18
GTIN	4045197717801
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10 % a hodnoty  $v_c$  o 30 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Užitná délka  $L_1$ : 288 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 25 mm

Délka stopky  $L_s$ : 56 mm

Upínací šrouby: 232990 TX9

**Technický popis**

Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	25 mm
Užitná délka $L_1$	288 mm
Upínací šrouby	232990 TX9
Délka stopky $L_s$	56 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2