

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232256 25
GTIN	4045197717818
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10 % a hodnoty  $v_c$  o 30 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Užitná délka  $L_1$ : 300 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 32 mm

Délka stopky  $L_s$ : 60 mm

Upínací šrouby: 232990 TX15

**Technický popis**

Užitná délka $L_1$	300 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Upínací šrouby	232990 TX15
$\varnothing$ stopky $D_s$	32 mm
Délka stopky $L_s$	60 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600