

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 1,5×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232257 25     |
| GTIN           | 4045197717870 |
| Třída artiklu  | 22G           |

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

**Přímé drážky.****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Užitná délka  $L_1$ : 52,5 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX15

**Technický popis**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rozsah $\varnothing D_c$ | 25 - 35 mm  |
| Užitná délka $L_1$       | 52,5 mm     |
| Upínací šrouby           | 232990 TX15 |
| Morse kužel MK velikost  | 4           |
| Počet břitů Z            | 2           |
| Provedení                | 1,5×D       |
| Stopka                   | Morse kužel |
| Vnitřní chlazení         | ne          |

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15

232990 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600