

Garant**Zanořovací fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	55 mm
Upínací otvor \varnothing	22 mm
\varnothing břitu D_c	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Počet břitů Z	4
Úhel šikmého zanořování α_{max}	4,25 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	98 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	10 mm

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	40,34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7