


Garant**WN.G 060404, Typ: HB725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HB725
GTIN	4045197713469
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060404 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	UM
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení