

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB725**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB725
GTIN	4045197713544
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 070204 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení