

Garant**DN.G 110404, Typ: HB725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250752 HB725
GTIN	4045197713346
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 110404 HB725 Druh: HB725
Lamač třísek: UM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	UNI
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Lamač třísek	UM
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení