

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB725
GTIN	4045197713704
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T308 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM
Druh	HB725

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení