


Garant**SNMG 120412, Typ: HB725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251226 HB725
GTIN	4045197713407
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB725 Rohový rádius: 1,2 mm
Druh: HB725
Lamač třísek: UM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Lamač třísek	UM
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB725

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení