


Garant**WNMG 080412, Typ: HB725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB725
GTIN	4045197713506
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM
Hlavní způsob použití	UNI

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení